



不需维护、不需工具、手工即可调节，磁性瓶盖式离合器-RCC



连贯性扭矩，分离异常顺滑

Rimtec 磁滞瓶盖式离合器应用 连贯性 扭矩, 非常易于分离, 全密封装置 延长机器的寿命。Rimtec的标准设计 (扭矩 A = 0-3.5 Nm, 扭矩 B = 4.0-6.0 Nm), 及为客户度身定做的上下法兰 可替换所有 市面上的所有OEM供应商的头部组件。Rimtec与其它滞磁圆盘离合器不同, 它具有 360度的线性扭矩调节机械性能和极高分辨率。

RIMTEC 卓越性能

产品特性

- 脱离顺滑
- 扭矩范围准确 (不超过 $\pm 10\%$)
- 低惯性, 适用于高速运作, 如450 rpm
- 全不锈钢材质
- 全密封易于清洗
- 独特手动调节扭矩, 不需工具
- 扭矩调整为线性可360度或全范围旋转
- 同一个离合器尺寸适用于高低扭矩范围
- 使用寿命长且对机器零件低磨损
- 不需费时费力维护保养
- 可根据需求定做头部组件
- 可根据您的需求设计更大的直径或20Nm 或以上的超大扭矩
- 价格优惠
- 送货快捷
- 全球经销商服务支持



MAINTENANCE FREE TOOLLESS ADJUSTING MAGNETIC BOTTLE CAPPING CLUTCH - RCC

不需维护、不需工具、手工即可调节，瓶盖式磁性离合器-RCC

RIMTEC 磁滞型离合器的卓越性

	RIMTEC 圆筒式	滞磁圆盘式	同步式
□ 是否是永磁	是	是	是
□ 扭距调整	线性	非线性	非线性
□ 范围	360°	小于90°	取决于气隙的变化
□ 顺滑性	非常顺滑	顺滑	震动
□ 惯性	低	低	低
□ 设计灵活性	仅需改变磁铁长度，同一尺寸可具有0-3.5 Nm 及4.0-6.0 Nm	有限	无灵活性
□ 密封状态	全密封	半密封	半密封
□ 准确性	因线性扭距调节,具有高分辨率，公差不得超过+/-10%	因非线性扭距调节,分辨率低仅有60-70°	极差
□ 是否易于清洗	非常便捷	一般	一般
□ 调节方式	不需要工具	需要工具	需要工具

